

Mufa cuplare KS2-CN-4-S


Cod: 531664

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

pentru cuplaje cu auto-inchidere pentru furtune, racorduri de trecere.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2,7 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Debit nominal	110 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Greutate produs	16 g
Conexiune pneumatica 1	CN-4
Indicatie material	conform RoHS