


Ungator MS4N-LOE-1/8-R-Z

Cod: 531705

FESTO

pahar din material plastic cu cos de protectie din material plastic,
debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
structura constructiva	ungator proportional standard
cantitatea max. de umplere cu ulei	30 ml
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
presiune de intrare 1	1 ... 12 bar
debitul minim pentru functiune ungator	40 l/min
debit nominal normal	1.100 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
vascozitate ulei	ISO VG 32
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	194 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	NPT1/8-27
racord pneumatic 2	NPT1/8-27
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC