



Ungator MS6N-LOE-3/8-R-Z

Cod: 531715

FESTO

pahar din material plastic cu cos de protectie din material plastic,
debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
structura constructiva	ungator proportional standard
cantitatea max. de umplere cu ulei	75 cm ³
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
presiune de intrare 1	1 ... 16 bar
debitul minim pentru functiune ungator	50 l/min
debit nominal normal	5.300 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, finetea filtrului 40 µm
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	0 ... 60 °C
vascozitate ulei	ISO VG 32
temperatura mediului	0 ... 60 °C
greutate produs	600 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	NPT3/8-18
racord pneumatic 2	NPT3/8-18
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC