


Profil de fixare MUC-40

Cod: 531755

FESTO

pentru axe liniare DGC si DGCI.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	345,78 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Turnat din otel inoxidabil