

Filtru fin MS4N-LFM-1/4-BRM

Numar piesa: 531810

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seria | MS |
| Dimensiune | 4 |
| Structura constructiva | Filtru de fibre |
| Finete de filtrare | 1 μm |
| Purjare a condensului | rotire manuala |
| Presiune de lucru | 0 bar...14 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului | 360 l/min |
| Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului | 54 l/min |
| Eficienta filtru | 99.99 % |
| Cantitate max. de condens | 19 ml |
| Protectie pahar | Protectie din plastic |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Continut de ulei rezidual | 0.5 mg/m ³ |
| Tipul de montare | optional: Instalarea liniei cu accesorii |
| Pozitie de instalare | vertical +/- 5° |
| Conector pneumatic 1 | 1/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/4 NPT |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune PC |
| Material filtru | Fibra de borosilicat |
| Material garnituri | NBR |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |

| Caracteristica | Valoare |
|-----------------------|----------------|
| Greutate produs | 190 g |