

Regulator de presiune MS6N-LRB-1/2-D5-AS

Cod: 531818

FESTO

pentru montare baterii, presiune de iesire maxima 4 bar, cu manometru, buton reglare blocabil, racord P2 pe partea din spate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor cu accesorii care pot fi inchise
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	ventil de reglare cu membrana cu comanda directa cu alimentare continua de aer comprimat
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	0,8 ... 20 bar
Domeniu reglare presiune	0,3 ... 4 bar
Histerezis presiune maxima	0,25 bar
Debit nominal	7.300 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	747 g
tip fixare	Montare pe panou frontal montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul panoului de control	PA POM
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul membranei	NBR