


Modul ramificare MS4N-FRM-1/8-Y

Numar piesa: 531954

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|--|
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Modul de ramificare |
| Presiune de lucru | 0 bar...12 bar |
| Diametru nominal normal pe directia principala de curgere 1->2 | 1800 l/min |
| Debit nominal normal, iesire in sus | 1600 l/min |
| Debit nominal normal, iesire in jos | 1700 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 405 g |
| Conector pneumatic 1 | 1/8 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/8 NPT |
| Conector pneumatic 3 | 1/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 4 | 1/4 NPT |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune |