

# Ventil soft start MS6N-DL-3/8

Numar piesa: 532025

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	fara
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	direct
Alimentarea cu aer pilot	extern
Directia de curgere	nu este reversibil
Funcție de ventil	2/2
Presiune de lucru	4 bar...18 bar
b-valoare	0.48
Valoare C	21.05 000022
Debit nominal normal	5050 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	650 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune