

Cartus filtrant micro fin MS6-LFM-A

Numar piesa: 532909

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Pe baza standardului	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Seria	MS
Finete de filtrare	0.01 μm
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului	900 l/min
Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului	135 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gaze inerte
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Eficienta de separare fractionata (0,1 - 0,5 μm)	99.995 %
MPPS	0.05 μm
Grad de separare MPPS	99.95 %
Continut de ulei rezidual	0.01 mg/m ³