


Conector rapid QB-M5-1/4-U-M

Numar piesa: 533212

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	0,098 "
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
Clasificarea maritima	acces certificat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	0.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 10 %
Greutate produs	0,31 oz
Tipul de montare	Surub cu cap hexagonal SW13
Conector pneumatic 1	Filet exterior M5
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 1/4"
Temperatura ambientala Fahrenheit	32 °F...140 °F
Inel de eliberare de culoare	gri
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PBT
Material garnitura de filet	NBR
Material inel detasabil	POM
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt