

Conector rapid tip T QBT-10-32-UNF-5/32-U

Numar piesa: 533305

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 0,098 " |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare | Inel de etansare |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | In forma de T |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Cuplu de strangere max. | 1,11 FLB |
| Greutate produs | 0,339 oz |
| Tipul de montare | Hexagonal la exterior 7/16 |
| Conector pneumatic 1 | Filet exterior 10-32 UNF-2A |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 5/32" |
| Temperatura ambientală Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Inel de eliberare de culoare | gri |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Alama, nichelata PBT |
| Material inel detasabil | POM |
| Material garnitura furtun | NBR |
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt |