


Placa racordare VMPA1-FB-AP-4-1

Cod: 533352

FESTO

pentru insula de ventile MPA-S.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	42 mm
Lungime	107,3 mm
Marimea ramei	10,5 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	185 g
Conexiune pneumatica 2	M7
Conexiune pneumatica 4	M7
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune