


Cuplaj  
**EAMC-42-50-14-20**  
Cod: 533710

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru de prindere 1	14 mm
diametru de prindere 2	20 mm
marime de fabricatie	42
pozitie instalare	oricare
numarul max. de turatii	6.000 1/min
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
temperatura mediului	-25 ... 60 °C
momentul de inertie a masei	34,8 kgmm <sup>2</sup>
moment de rotatie transferabil	17 Nm
greutate produs	138 g
indicatie material	conform RoHS