

Tub material plastic PUN-E-10x1,25-SI-300

Cod: 534176

FESTO

adevat pentru racorduri cu fisa QS, foarte flexibile, rezistent la hidroliza, stabil micronic, nu este aprobat pentru industria alimentara. produs retras. Livrabil pana in 2012.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	10 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	60 mm
diametru interior	7,5 mm
raza min. de curbura	26 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 8 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-35 ... 50 °C
greutate produs dupa lungime	0,044 kg/m
culoare	argint
duritate Shore	D 52 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)