

Robinet cu bila

VAPB-3/4-F-40-F03

Cod: 534305

FESTO

din alama, latime nominala 3/4", flansa F03, PN40.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil sfera cu 2 cai
tip de actionare	mecanic
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	Rp3/4
Afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = directie de curgere
Forma gaurii de flansa	F03
Diametru nominal DN	20
directie de curgere	reversibil
Presiune nominala ventil	40
Momentul de desprindere la diferenta de presiune, ventil de proces PN	6 Nm
Cuplu de desprindere la o presiune diferentia de 1 MPa (10 bari, 145 psi)	5,1 Nm
bazat pe norme	ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte Apa Fluide neutre
Temperatura medie	-20 ... 150 °C
Debit Kv	41 m3/h
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei	Alama nichelat
Cod material carcasa	2.0402 CW617N
Materialul etansarilor	HNBR PTFE
Materialul bilei	Alama dur cromat
Numar material sfera	2.0402 CW617N
Materialul axului	Alama
Cod referitor la material pentru arbore	2.0401 CW614N
Greutate produs	500 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune