


Ansamblu limitator DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Cod: 534472

FESTO

pentru actionari oscilante cu interfete de montaj conform VDI/VDE 3845.

compatibil cu toate actionarile oscilante DAPS si numai cu DRD/DRE cu marimile 4 pana la 225. Pentru actionarile oscilante DRD/DRE cu marimile 1 pana la 2 respectiv 375 pana la 880, montarea este posibila numai cu ajutorul adaptorului DAPZ-SBZ-...



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru de cablu admisibil	8 ... 13 mm
bazat pe norme	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
design	rotund
pozitie instalare	oricare
rezistenta la scurt-circuit	da
functiune de element de comutare	dechizator
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
principiul de masurare	inductiv
afisarea pozitiei de comutare	nu
Tensiune de izolare	25 V
tensiune nominala de operare DC	8 V
iesire de comutare	NAMUR
rezistenta la tensiune	0,5 kV
grad de contaminare	3
Gaz categoria ATEX	II 2G
tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	EEx ia IIC T6
Explosion-proof ambient temperature	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
departament eliberare certificate	TÜV 99 ATEX 1479 X
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
curent de comutare amortizat	≤ 1 mA
curent de comutare neamortizat	≥ 3 mA
racord electric	clema cu insurubare Plug-in
fiting de cablu	M20x1,5
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	EPDM
Informatii material capac cutie	PA
Informatii material soclu cutie	PA
Informatii despre consola	PA