

# Ansamblu limitator DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR


Cod: 534476

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

pentru actionari oscilante cu interfete de montaj conform VDI/VDE 3845.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru cablu permis	7 ... 13 mm
bazat pe norme	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Model	rotund
pozitie instalare	Oricare
Rezistenta la scurt-circuit	nu
Functie de element de comutare	dechizator
protectie contra inversarii polaritatii	nu
Principiu de masurare	inductiv
Afisarea pozitiei de comutare	Da
Tensiune de izolare	25 V
Putere maxima de intrare	34 mW
Tensiune maxima la intrare	16 V
Curent maxim la intrare	25 mA
Tensiune nominala de operare DC	8 V
lesire de comutare	NAMUR
Rezistenta la tensiune	0,5 kV
Grad de contaminare	3
Gaz categoria ATEX	II 2G X
Certificat ATEX in afara UE	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-20 ... 70 °C
Probabilitate eroare pe ora [1/h]	1,07E-07
PFD (Probability of Failure on Demand) = Probabilitatea esecului la cerere	4,69E-04
Curent de comutare atenuat	$\leq 1$ mA
Curent de comutare neamortizat	$\geq 3$ mA
Conectare electrica	clema cu insurubare
Fiting de cablu	M20x1,5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei de protectie	PC
materialul carcasei prizei	ABS+PC
Materialul consolei	ABS+PC