

Drosel cu supapa de sens

GR-QB-1/4-U

Cod: 534682

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatica 1	QB-1/4
Conexiune pneumatica 2	QB-1/4
tip de actionare	manual
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	montare in linie cu orificiu la alegere:
Debit nominal normal in directia droselului	4,7 cfm
Debit nominal normal in directia supapei	5 ... 5,5 cfm
presiune de operare	-13,8 ... 116 Psi
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	ranforsat PBT
pozitie instalare	Oricare
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	7,8 cfm
Debit normal pe directia de non-retur 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	10,6 ... 10,7 cfm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	32 ... 140 °F
Greutate produs	1 oz
Materialul dopului filetat	Alama nichelat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul capului randalinat	Alama nichelat
Materialul surubului de ajustare	Alama nichelat