


Flansa motor EAMF-A-30A-55A

Cod: 534807

FESTO

pentru actionare electromecanica cu servomotor



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cod interfata, intrare motor	55A
Cod interfata carcasa cuplaj	30A
Indicatie material	conform RoHS