

Ventil soft start MS12-DL

Numar piesa: 535033

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functia de evacuare a aerului	droselizabil
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	fara
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	direct
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Functie de ventil	2/2
Presiune de lucru	2 bar...20 bar
Debit nominal normal	25000 l/min...42000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	3600 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune