

# Lubrificator MS12-LOE

Numar piesa: 535041

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Lubrificator proportional standard
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Debit minim pentru functia de lubrifiere	400 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Vascozitatea uleiului	ISO VG 32
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat