

Filtru MS4N-LF-1/4-CUV

Cod: 535688

FESTO

filtru 5 µm, pahar metalic, purjare automata, directia debitului de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	5 µm
purjare	complet automat
Structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
Cantitatea maxima de condens	25 ml
Protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
presiune de operare	2 ... 12 bar
Debit nominal	1.300 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	349 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul etansarilor	NBR
Materialul filtrului	PE
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat
Materialul ecranului	PA
Materialul placii de separare	POM