

# Drosel cu supapa de sens GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D

Cod: 537072

FESTO

cu surub cu cap striat si contrapiulita, debit de tranzit ridicat.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functiune drosel cu supapa de cale
racord pneumatic 1	QS-6
racord pneumatic 2	G1/8
elemente de reglare	surub randalinat
tip fixare	insurubabil cu filet exterior
debit nominal normal in directia droselului	400 l/min
debit nominal normal in directia supapei	290 ... 420 l/min
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
aprobare	Germanischer Lloyd
pozitie instalare	oricare
debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar	600 l/min
debit normal in directia supapei 6 -> 0 bar	570 ... 680 l/min
temperatura de depozitare	-10 ... 40 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
cuplul maxim de pornire	5 Nm
greutate produs	40 g
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru surub tubular	aliaj maleabil aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatia referitoare la materialul capului randalinat	aliaj maleabil aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru surub de reglare	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru legatura oscilanta	zinc turnat sub presiune