

Dopuri obturare QSPC18

Cod: 537533

FESTO

pentru inchiderea porturilor la ventile sau placilor obturatoare.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| pozitie instalare | oricare |
| marimea legaturii | 10 |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare | 0,9 ... 8 bar |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -5 ... 50 °C -5 ... 50 °C |
| greutate produs | 5 g |
| racord pneumatic 1 | Cartus 18 mm |
| indicatie material | Fara cupru si PFTE conform RoHS |
| Informatie material dopuri obturare | ranforsat PA |
| Informatie material element separator | otel |
| Informatii despre O-ring | NBR |