



Distribuitor cu comanda electrica VUVB-L-M32C-AD-Q8-3AC1

Cod: 537547

FESTO

Cu bobina si actiune manuala suplimentara, fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actiune	electric
Dimensiune ventil	20 mm
debit nominal normal	800 l/min
presiune de operare	2 ... 8 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de revenire	arcuri pneumatice
tip de protectie	IP65
deschidere nominala	7 mm
functiune de evacuare a aerului	nedroselizabil
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
actiune manuala auxiliara	cu oprire cu impingere
tip de comanda	pilotat
alimentare cu aer pilot	intern
directia de curgere	nu este reversibil
presiune de comanda	2 ... 8 bar
durata de deconectare	20 ms
durata de conectare	20 ms
caracteristica bobina	230 V AC: 50/60 Hz, putere la tragere 3,1 VA, putere mentinere 2,2 VA
rezistenta la tensiune	4 kV
grad de contaminare	3
oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura de depozitare	-20 ... 40 °C
temperatura mediului	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
moment maxim de strangere la fixarea ventilului	2 Nm
Moment de strangere max., montaj perete	3 Nm
greutate produs	170 g
racord electric	fisa conform EN 175301-803 design C
tip fixare	cu gaura de trecere
racord aer auxiliar de comanda 12/14	placa de conectare
racord evacuare aer de comanda 84	nu este captat
racord pneumatic 1	QS-8
racord pneumatic 2	QS-8
racord pneumatic 3	G1/4
indicatie material	conform RoHS

Caracteristica	valoare
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	ranforsat cu PA
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM HNBR NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA
Informatie material sertar piston	aliaj maleabil aluminiu