


Regulator de presiune LR-1/8-DB-7-O-MINI

Cod: 537642

FESTO

Regulator cu comanda directa, presiune lucru pana la 7 bar, fara manometru.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
latime	44 mm
serie	DB
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	Regulator fara manometru
functiune de regulator	cu aerisire secundara cu debit invers
afisarea presiunii	Pentru filet 1/8
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 7 bar
histerezis presiune max.	0,5 bar
debit nominal normal	>= 800 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO8573-1:2010 [-:-:-]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
greutate produs	150 g
tip fixare	la alegere: montare pe panou montare in linie cu gaura de trecere cu suport - tip vinclu
racord manometru	G1/8
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
Informatie material buton rotativ	POM
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA