


Regulator presiune LR-1/4-DB-7-O-MINI

Numar piesa: 537643

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Latime	44 mm
Seria	DB
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Regulator de presiune fara manometru
Functia de regulator	cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Presiune de lucru	0.1 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...7 bar
Histerezis max. de presiune	0.5 bar
Debit nominal normal	1300 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	150 g
Tipul de montare	optional: Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu orificiu de trecere cu coltar de sustinere
Racord manometru	G1/8
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	NBR
Material buton	POM
Material carcasa	Ranforsat cu PA