


Sertar comanda VHER-AH-M04E-G14-UD

Cod: 538187

FESTO

in versiunea metalica, cu detectarea pozitiei levierului manual,
functionare ventil 4/3 cai exhaustare normala, directie evacuare de
sus in jos



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functiune de ventil | 4/3 exhaustat |
| tip de actionare | manual |
| debit nominal normal | 1.500 l/min |
| presiune de operare | -0,95 ... 10 bar |
| structura constructiva | vana rotativa |
| deschidere nominala | 8 mm |
| functiune de evacuare a aerului | droselizabil |
| principiu de etansare | dur |
| tip de comanda | direct |
| directia de curgere | reversibil |
| libertate de suprapunere | da |
| Display status semnal | cu accesorii |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| moment de actionare | 2,8 Nm |
| greutate produs | 510 g |
| tip fixare | la alegere: montare pe panou cu gaura de trecere |
| racord pneumatic 1 | G1/4 |
| racord pneumatic 2 | G1/4 |
| racord pneumatic 3 | G1/4 |
| racord pneumatic 4 | G1/4 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE contine substante cu LABS |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminu turnat sub presiune |