


Cablu de conectare NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Numar piesa: 538223

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	4-40 UNC-2B
Greutate produs	670 g
Conexiune electrica 1	Priza, Sub-D, 25 pini
Conector electric 2	capat deschis, cu 15 fire
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Standard
Raza min. de indoire a cablului	90 mm
Diametrul cablului	9 mm
Ansamblu cablu	15 x 0,34 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67 in stare asamblata
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	PVC
Material carcasa	PBT
Material piulita olandeza	PA
Material garnituri	TPE-O