


Cablu de conectare NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Numar piesa: 538226

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	4-40 UNC-2B
Greutate produs	910 g
Conexiune electrica 1	Priza, Sub-D, 25 pini
Conector electric 2	capat deschis, 25 fire
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Standard
Raza min. de indoire a cablului	105 mm
Diametrul cablului	10.5 mm
Ansamblu cablu	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67 in stare asamblata
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	PVC
Material carcasa	PBT
Material piulita olandeza	PA
Material garnituri	TPE-O