



# Ventil de pornire MS4N-EE-1/4-V230-S-Z

Cod: 538752

FESTO

electric, cu amortizor de zgomot, directia debitului de tranzit de la dreapta la stanga.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de evacuare a aerului	nedroselizabil
tip de actionare	electric
pozitie instalare	oricare
actionare manuala auxiliara	cu oprire cu impingere
structura constructiva	sertar cu piston
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de comanda	direct
alimentare cu aer pilot	intern
directia de curgere	nu este reversibil
functiune de ventil	3/2 inchis monostabil
afisarea pozitiei de comutare	cu accesorii
presiune de operare	4 ... 10 bar
valoare b	0,44
valoare C	9,5 l/sbar
debit nominal normal	2.000 l/min
caracteristica bobina	230V AC
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	0,289 g
racord electric	fisa design patrat design C conform DIN 43650
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	NPT1/4-18
racord pneumatic 2	NPT1/4-18
racord pneumatic 3	G1/4
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune