

Axa de ghidare FDG-25- -ZR-RF

Cod: 538791

FESTO



Reprezentare



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
cursa	1 ... 5.000 mm
Rezerva de cursa	86 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu role
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Viteza maxima	$\leq 10 \text{ m/s}$
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Moment static al suprafetei grad 2 lx	594,7E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 ly	237,2E+03 mm ⁴
Forta maxima Fy	150 N
Forta maxima Fz	150 N
Momentul maxim Mx	7 Nm
Forta de deplasare	5 ... 12 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	29,2 g
tip fixare	cu accesorii
Indicatie material	Fara cupru si PFTE contine substante cu PWIS
Materialul capacului	PA
Materialul sinei de ghidare	otel
Materialul componentei de ghidare	otel
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat