

Cablu de control KES-MC-1-SUB-15-5



Cod: 538920

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

pentru cuplajele I/O pentru conectarea la orice sistem de control.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2020. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	15
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	15
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	18
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	15
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 24 V
Lungimea cablului	5 m
Caracteristica cablu	adecvat pentru lant portcablu
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 40 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 75 mm
Diametrul cablului	10 mm
Structura cablului	18x0,34 ecranat
Sectiunea transversala a conductorului	0,34 mm ²
Capete conductor de cablu	Bucsa de capat pentru conductor
Tip de protectie	IP54
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Indicatie material	contine substante cu PWIS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune