


# Checkbox CHB-C-F

Cod: 539076

FESTO

forma constructiva compacta.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de contorizare	da
tip de protectie	IP64
racord pentru Encoder	conform specificatiei RS 485
iesiri	piesa buna si orientata corect piesa buna dar orientata eronat piesa eronata Comanda echipamente de transport comanda benzii / stare de functionare anunt de stare "Avertisment" iesire erori este atinsa valoarea presetata de contorizare PLC_Power
intrari	senzor de acumulare 1 senzor de acumulare 2 Camera - Enable eroare externa Counter Reset start extern senzor extern blocare tasta Type Select 0 Type Select 1
numarul max. al diverselor orientari pe tip de memorie	8
numarul max. de memorii	16
preselectia cantitatii	software CheckKon
domeniu de contorizare	1 - 2 Mrd.
asigurare interna	siguranta fuzibila 8 A
limitare electronica a iesirilor la	700 mA
suma max. a curentilor la conexiunea PLC	1 A
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la iesirile fara sarcina	750 mA
oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 15 %
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
conditii de mediu	uscat ecranarea fata de sursele externe de lumina aer ambiental pe cat posibil curat
temperatura mediului	-10 ... 50 °C
greutate produs	2.500 g
rezolutie camera	4/100 mm
durata de expunere	128 ... 1.024 µs
Distanța operare	95 ... 99 mm
Camp de vedere	42 - 45 mm
interfata de diagnostic	interfata RS232 115 Kbaud M12x1 cu 4 poli
indicatie material	Fara cupru si PTFE