

Microfiltru MS4-LFM-1/8-AUV

Cod: 539208

FESTO

filtru 0,01µm, cos metalica, purjare automata, cu indicator de presiune diferential, directie curgere de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	0,01 µm
eficienta filtrului	99,9999 %
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru cu fibre
cantitatea max. de condensat	25 ml
protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
presiune de intrare 1	2 ... 12 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inert gases
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:7:2]
temperatura mediului	5 ... 60 °C
continutul rezidual de ulei	0,01 mg/m ³
temperatura mediului	5 ... 60 °C
greutate produs	350 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
indicatie material	Free of copper and PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru filtru	fibre de borosilicat
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	aluminu turnat sub presiune aliaj maleabil aluminu
informatii referitoare la material pentru discul de observare	PA