


Priza MSSD-F-M16

Numar piesa: 539710

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Frecventa de conectare	50
Iesire cablu	inclinat
Indicatie privind priza de cablu	poate fi repositionat cu 180°
Greutate produs	35 g
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare B conform standardului industrial 11 mm
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M3
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	6 A
Rezistenta la supratensiune	2 kV
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Presetupa	M16x1,5
Diametrul cablului	6 mm...8 mm
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.75 000013
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...115 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Culoarea carcasei	negru
Material garnituri	HNBR