

Priza MSSD-E-M12

Numar piesa: 539711

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Frecventa de conectare | 50 |
| Tipul de montare | pe ventil electromagnetic cu surub central M3 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Greutate produs | 11 g |
| Conexiune electrica 1 | Priza inclinata, design patrat, 3 pini, forma C |
| Conector electric 2 | Terminal cu surub |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 0 V...300 V |
| Domeniu de tensiune de lucru CA | 0 V...250 V |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 6 A |
| Presetupa | M12 |
| Diametrul admisibil al cablului | 4 mm...6 mm |
| Sectiune transversala a conectorului | 0.75 000013 |
| Tip de protectie | IP65 conform IEC 60529 |
| Temperatura ambianta | -20 °C...115 °C |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Nivel de poluare | 3 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Material carcasa | Ranforsat cu PA |
| Culoarea carcasei | negru |
| Material garnituri | HNBR |