


Adaptor feildbus FBA-CO-SUB-9-M12

Numar piesa: 540324

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	CANopen DeviceNet®
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	9
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	6
Conexiune electrica 1, tip de montare	2x surub 4-40 UNC-2A
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	5
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	5
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Lungime cablu	0.1 m
Diametrul cablului	6.3 mm
Ansamblu cablu	4 x 0,34 mm ² ecranat
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.34 000013
Tip de protectie	IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)