

Distribuitor cu comanda electrica NVF3-5/2K-1/4-24-NPT-EX

Cod: 541646

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functiune de ventil | 5/2 inchis, monostabil |
| tip de actionare | electric |
| latime | 76 mm |
| debit nominal normal | 900 l/min |
| presiune de operare | 2 ... 10 bar |
| structura constructiva | scaun tip taler |
| tip de revenire | arcuri mecanice |
| deschidere nominala | 7 mm |
| functiune de evacuare a aerului | droselizabil |
| principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | oricare |
| corespunde normelor | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| actionare manuala auxiliara | cu oprire cu impingere |
| tip de comanda | pilotat |
| directia de curgere | nu este reversibil |
| libertate de suprapunere | nu |
| valoare b | 0,33 |
| valoare C | 4,2 l/sbar |
| durata de deconectare | 38 ms |
| durata de conectare | 13 ms |
| caracteristica bobina | 24 V DC: 4.6 W |
| Certificat ATEX in afara UE | Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US) |
| departament eliberare certificate | FM 3026030 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | -5 ... 40 °C -5 ... 40 °C |
| greutate produs | 500 g |
| tip fixare | pe placa de conectare |
| racord deschidere pentru respiratie | intern |
| racord evacuare aer de comanda 84 | M5 |
| racord pneumatic 1 | NPT1/4-18 |
| racord pneumatic 2 | conexiuni NAMUR |
| racord pneumatic 3 | NPT1/4-18 |
| racord pneumatic 4 | conexiuni NAMUR |
| racord pneumatic 5 | NPT1/4-18 |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminu turnat sub presiune eloxat |