


Bobina

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Cod: 541666

FESTO

Cablu conectare cu tub izolator, 120 V AC/60 Hz si 110V AC/50-60 Hz.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
caracteristica bobina	110 V AC: 50 Hz, putere la tragere 12,5 VA, putere mentinere 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, putere la tragere 11,5 VA, putere mentinere 6,5 VA
oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Certificat ATEX in afara UE	NEC 500 Class I, Div. 1
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
lungimea cablului	0,5 m
indicatie material	conform RoHS