

Tub pentru medii dificile PAN-R-4X0,75-SI

Numar piesa: 541674

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	4 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	16 mm
Ø interior	2.5 mm
Raza min. de indoire	10 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 000032...507.5 000032
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.0079 000015
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 4 mm
Culoare	argintiu
Duritate Shore	D 62 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-A