

Tub pentru medii dificile PAN-R-12X2,2-SI

Numar piesa: 541678

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	12 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	46 mm
Ø interior	7.6 mm
Raza min. de indoire	30 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 000032...507.5 000032
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.0698 000015
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 12 mm
Culoare	argintiu
Duritate Shore	D 62 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-A