


# Modul de pozitie intermediara DADM-DGC-40-A

Cod: 541702

FESTO

Adecvat pentru actionare liniara DGC.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
Presiune de operare	36,25 ... 116 psi
Viteza maxima de impact	3 m/s
Timpul maxim de oscilatie	300 ms
Precizie de repetare	0,02 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	970 g
tip fixare	prins pe cilindru DGC
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul surubului de oprire	otel zincat
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul parghiei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul clemei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul piulitei	otel zincat
Ajustare fina	4 mm
Mod de functionare	cu actiune dubla