



# Combinatie aparate preparare MSB4-1/4:J2M1D7A1-WP

Cod: 542630

FESTO

compus din filtru regulator, ventil electric on-off, ventil pneumatic soft-start, placa de montare pe perete. Presiunea maxima de iesire 9 bar, filtru 40 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de plastic cu cos de plastic, purjare automata, directia curgerii de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare  |
|---|--|
| marime de fabricatie                              | 4  |
| serie   | MS   |
| siguranta de actionare                            | buton rotativ cu opritor<br>cu accesorii, poate fi inchis  |
| pozitie instalare                                 | vertical +/- 5°  |
| finetea filtrului                                 | 40 µm  |
| evacuare condensat                                | complet automat  |
| structura constructiva                            | ventil de anclansare<br>filtru - regulator cu manometru<br>ungator cu ceata de ulei                            |
| functiune de regulator                            | presiune de iesire constanta<br>cu compensare a presiunii initiale<br>cu aerisire secundara<br>cu debit invers |
| protectie pahar                                   | cos de protectie din material plastic  |
| afisarea presiunii                                | cu manometru   |
| presiune de operare                               | 4,5 ... 10 bar   |
| domeniul de reglare a presiunii                   | 4 ... 9 bar  |
| debit nominal normal                              | 600 l/min  |
| caracteristica bobina                             | 24V DC   |
| mediu de operare                                  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inert gases  |
| Note on operating and pilot medium                | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)                                    |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK              | 2  |
| temperatura de depozitare                         | -10 ... 60 °C  |
| clasa de puritate a aerului la iesire             | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]   |
| temperatura mediului                              | -10 ... 50 °C<br>-10 ... 50 °C   |
| greutate produs                                   | 1.800 g  |
| tip fixare  | cu accesorii   |
| racord pneumatic 1                                | G1/4   |
| racord pneumatic 2                                | G1/4   |
| racord pneumatic 3                                | G1/4   |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu turnat sub presiune   |
| informatii referitoare la material pentru pahar   | PC   |