



Combinatie aparate preparare MSB4-1/4:J3M1D7A1-WP

Cod: 542632

FESTO

Constand din filtru regulator, ungator, electroventil on-off, ventil soft start, placa de fixare pe perete. Presiune iesire mx. 9 bar, filtru 5 µm, cu manometru, cu buton blocabil, pahar si cos protectie din plastic, purja manuala, directie curgere stanga spre dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	modul de ramificatie ventil de refacere a presiunii releu de presiune ventil de anclansare filtru - regulator cu manometru
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	4,5 ... 10 bar
domeniul de reglare a presiunii	4 ... 9 bar
debit nominal normal	550 l/min
caracteristica bobina	24V DC
mediu de operare	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:-]
temperatura mediului	-10 ... 50 °C -10 ... 50 °C
greutate produs	1.800 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
racord pneumatic 3	G1/4
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC