

Portal liniar DHSL-2DGPL25S-DGEA18


Cod: 542995

FESTO

constand din actionare fara tija cu axa de ghidare si axa electrica in consola, dinamica cu Soft-Stop si precisa. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante.

Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 2.0
Incarcatura efectiva	0 ... 4 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGEA-18
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineara cu curea dintata DGEA
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 400 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Unitate de actionare, axa Y	2x DGPL-25-SPC11
Sistem de actionare, axa Y	servopneumatic
Pozitie intermediara, axa Y	x 2
Cursa, axa Y	0 ... 1.600 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	± 1 mm