


# Portal planar DHSF-DGE40RF-DGE40RF

Cod: 543026

FESTO

constand din axa electrica cu cureaua dintata, lagar cu role si axa de ghidare, pozitionare dinamica precisa. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Se comanda ca si kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal planar 4.0-5.0
Incarcatura efectiva	0 ... 30 kg
Unitate de actionare, axa Y	DGE-40-ZR-RF
Sistem de actionare, axa Y	Electric Cureaua dintata cu ghidaj cu role
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 1.200 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,1$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,1$ mm
Unitate de actionare, axa X	DGE-40-ZR-RF
Sistem de actionare, axa X	Electric Cureaua dintata cu ghidaj cu role
Pozitie intermediara, axa X	orice
Cursa, axa X	0 ... 3.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa X	$\pm 0,1$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa X	$\pm 0,1$ mm