


Portal spatial DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-DGEA25

Cod: 543046

FESTO

constand din axa electrica cu curea dintata, lagar cu role ghidare, axa verticala modulara in consola, pozitionare precisa. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Se comanda ca si kit de montare sau complet montat si instalat. Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal spatial 4.0
Incarcatura efectiva	0 ... 10 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGEA-25
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineara cu curea dintata DGEA
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 600 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	± 0,05 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	± 0,05 mm
Unitate de actionare, axa Y	2x DGE-40-ZR-RF
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu role 2x
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 1.200 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	± 0,1 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	± 0,1 mm
Unitate de actionare, axa X	DGE-40-ZR-RF
Sistem de actionare, axa X	Electric Curea dintata cu ghidaj cu role
Pozitie intermediara, axa X	orice
Cursa, axa X	0 ... 3.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa X	± 0,1 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa X	± 0,1 mm