

Priza retea NECU-G78G5-C2

Numar piesa: 543107

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61984
Autorizare	c CSA us (OL)
Greutate produs	50 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, 7/8", 5 pini
Codificare stecher	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Conector electric 2	Terminal cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Capacitate de transport al curentului	8 A
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Diametrul admisibil al cablului	6 mm...12 mm
Sectiune transversala a conectorului	1.5 000013
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	Zinc turnat sub presiune placat cu nichel
Material garnituri	FPM NBR
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru aurit