


Kit axial EAMM-A-D40-42C

Cod: 543156

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|---|
| pozitie instalare | Oricare |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Moment de rotatie transferabil | 12,5 Nm |
| Greutate produs | 370 g |
| Cod interfata actuator | D40A D40C |
| Cod interfata, intrare motor | 42C |
| Indicatie material | contine substante cu PWIS conform RoHS |